



Autoclave vertical automático de vacío

Modelo AVN



Ficha técnica del producto

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

El vapor saturado a presión es ampliamente utilizado para esterilizar instrumental, material de vidrio, alimentos, sustancias químicas en estado líquido, sustancias químicas no higroscópicas, medios de cultivo, etc.

Los autoclaves verticales automáticos Numak de la línea AVN son equipos confiables y de alta calidad. Están equipados con un sistema automático controlado por microprocesador y protección contra sobrecalentamiento y sobrepresión. Son fáciles de operar y ahorran energía.

Con estructura de acero inoxidable, la línea AVN cuenta, además, con un display LCD que muestra el estado de trabajo del equipo y permite el control automático del ciclo de esterilización. Poseen un sistema de vacío, que facilita la descarga automática de aire frío y la descarga de vapor automática al finalizar el ciclo.

Son equipos ideales para su uso en todo tipo de laboratorios universitarios, centros de investigación, industria, etc.

IV. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	AVN-50 DP	AVN-75 DP	AVN-99 DP
Volumen de la cámara	50 litros	75 litros	99 litros
	φ340 × 550 mm	φ400 × 600 mm	φ440 × 650 mm
Presión máxima de trabajo	0,22 MPa		
Temperatura máxima de trabajo	134 °C		
Variación de temperatura	≤ ±1 °C		
Rango del temporizador	0-99 min		
Rango de ajuste de temperatura	0-134 °C		
Potencia	3000 W/AC220 V 50 Hz	4500 W/ AC220 V 50 Hz	4500 W/ AC220 V 50 Hz
Dimensión total (mm)	690 × 470 × 1140	730 × 510 × 1270	750 × 550 × 1305
Dimensiones del embalaje (mm)	760 × 550 ×1290	820 × 600×1380	840 × 640 ×1410
GW/NO	120 /100 kg	140/118 kg	160 /128 kg



www.numak.tech

Versión 072024